


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE HÀN NỐI QUANG – TKFib - W96SC





1. Mô tả:

Hướng dẫn lắp đặt Module hàn nối TKFib-W96SC cho sợi cáp vào và ra với 96 sợi quang trên ODF, được găng trên tủ Rack 19” với các Adapter SC/APC, SC/UPC

2. Nội dung lắp đặt:

STT	Mô tả	Hình ảnh	Số lượng
1.	Module hàn nối TKFib-W96SC		1
2.	Bộ phụ kiện lắp đặt	Tai Rack	2
		Tán cài M6	4
		Ốc M6x16mm	4
		Ốc dùi M4x6	6
		Ốc chìm M3x6	8
		Giá đỡ cho cáp vào và ra	2

3. Hướng dẫn lắp đặt tại Rack:

STT	Mô tả	Số lượng	Hình ảnh
1.	Bộ tai Rack gắn vào ODF	02	
2.	Vị trí gắn tai Rack trên ODF và lắp 03 ốc dùi M4x6 (Bên trái ODF)		
3.	Vị trí gắn tai Rack trên ODF và lắp 03 ốc dùi M4x6 (Bên phải ODF)		
4.	Lắp đặt giá đỡ cáp bên phải (04 ốc chìm M3x6) 	02	

4. Gắn ODF vào khung tủ tập trung trên khung giá bên trong:

STT	Mô tả	Hình ảnh
1.	Lắp 04 đai ốc M6 cố định trong thanh Rack 	
2.	Đặt ODF vào thanh Rack mà vị trí trước đó đã gắn ốc M6 cố định	
3.	Cố định ODF bằng 04 ốc M6x16mm 	
4.	Siết chặt vít M6x16mm để cố định chắc chắn ODF vào khung Rack	

5. Bảng hướng dẫn lắp đặt dây nhảy vào Patch Panel:

Patch Panel 1			
1	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5	11	17	23
6	12	18	24


Patch Panel 2			
25	31	37	43
26	32	38	44
27	33	39	45
28	34	40	46
29	35	41	47
30	36	42	48

Patch Panel 3			
49	55	61	67
50	56	62	68
51	57	63	69
52	58	64	70
53	59	65	71
54	60	66	72



Patch Panel 4			
73	79	85	91
74	80	86	92
75	81	87	93
76	82	88	94
77	83	89	95
78	84	90	96

6. Hướng dẫn hàn nối dây nhảy từ ODF đến tủ Rack

✓ Cáp đi từ cổng cáp đến vị trí cố định cáp vòng qua Rulo và vào khay hàn nối quang ST06.

 Cổng cáp	 Vòng đỡ dây 30mm Chiều dài ống lồng 2500mm
Lắp đặt cáp vào	Cố định cáp vào (vị trí khoanh tròn) bằng cổ đế và dây rút, cáp đi qua 02 vòng đỡ dây và 02 Pad chạy đến rulo dự trữ vào khay, bảo vệ ống đệm lồng bằng ruột mèo Ø6

✓ Ống đệm lồng và dây hàn nối vào khay ST06, cố định vị trí ống lồng và dây hàn nối.

 Vị trí vào của ống lồng và dây	 Cố định dây nối Cố định ống lồng
Lắp đặt cáp và dây nối vào khay, bảo vệ	Cố định ống lồng và dây hàn nối bằng dây rút 100mm

Công ty TNHH Trung Kiên Hà Nam

ĐC: 416/16A Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

VPGD: 409 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 38143358 – Fax: 028 38143299

Email: trungkien@tk-hanam.com.vn

Website: www.tk-hanam.com.vn


Hotline : 0911381166 - 0985000060

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


MODULE HÀN NỐI GẮN RACK ODF-TKFib-W96SC -----TK HANAM

dây hàn nối bằng ruột mào Ø4

✓ Đầu nối dây nhảy quang đến thiết bị sau khi hàn nối.



Đầu nhảy dây quang đến thiết bị



Hoàn thành sau khi hàn nối và đầu nhảy



Công ty TNHH Trung Kiên Hà Nam

ĐC: 416/16A Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

VPGD: 409 Tân Sơn, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 38143358 – Fax: 028 38143299

Email: trungkien@tk-hanam.com.vn

Website: www.tk-hanam.com.vn

Hotline : 0911381166 - 0985000060